



## Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 5mm

### Ersatzdüse UG-1 / 70mm / 5mm

#### Faustregel für die Auswahl von Strahldüsen

Der Düsendurchmesser muss mindestens vier Mal so groß sein als die Korngröße des Strahlgranulats.  
Beispiel: Für Strahlgranulat mit Korngröße 1 mm ist eine Strahldüse mit Mindestdurchmesser 4 mm erforderlich.

#### Details

- Ideal geformte Jet-Düsen für optimalen Granulatdurchsatz
- Werkstoff Wolframkarbid für lange Lebensdauer
- Einfache Montage: Düsenhalterflansch öffnen und Strahldüse einsetzen

#### Technische Daten

- Düsen-Ø: 5mm
- Düsenlänge: 70mm
- Druckluftbedarf bei 6 / 7 bar: 1500 / 1800l/min
- Granulatbedarf H-Schlacke: 150kg/h
- Granulatbedarf Metallschrott: 370kg/h
- Strahlkorund: 175kg/h

**Skü** : 21402