



Reduzerring fÄ¼r DIA-Scheibe

Reduzerring fÄ¼r DIA-Scheibe

Diamanttrennscheiben mÄ¼ssen seiten- und hÄ¼henschlagfrei befestigt sein.

Im Normalfall genÄ¼gt vor dem Befestigen das plane Aufsetzen der Trennscheibe auf die Wellennabe der Schneideinheit. Bei Spezial-TrennblÄ¼ttern kann zur Anpassung und Zentrierung an der Wellennabe ein Reduzerring erforderlich sein.

Technische Daten

- Ist-MaÄ¼: 25.4mm
- Soll-MaÄ¼: 20mm

Sku : 61484